
H50,0/36 OLIV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 26 mm, 20 mm, olive
Référence	0444200000
Туре	H50,0/36 OLIV
GTIN (EAN)	4008190110284
Qté.	50 Pièce
Emballage	en vrac

H50,0/36 OLIV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

A surf ma a mato	V
Agréments	
	(CD. (ii.)
	C(AF)ns
	C III LICTED DENDING

Conforme	
Site Web UL	
E499744	
	Site Web UL

Dimensions et poids

Poids net	2.8 a

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés, couleur	Version	Norme
	olive		

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1) 10.3 mm		Longueur de la surface des cont	Longueur de la surface des contacts (L2)20 mm	
Diamètre de la collerette (D2)	15 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0.5 mm		
L1 en mm	36.00 mm	Section de raccordement du conducteur,AWG 1 AWG, max.		
Epaisseur des douilles métalliques (S1) 0.3 mm		Longueur de dénudage	26 mm	
Section de raccordement du conducteur 50 mm²		Couleur	Weidmueller	

Niveau du catalogue / Dessins

H50,0/36 OLIV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

