Fiche de données

TST 10 SAKC10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Contrairement aux blocs de jonction avec levier de déconnexion intégré, nos fiches de sectionnement peuvent être complètement détachées ou retirées du bloc de jonction et de l'application respective et offrent une solution alternative flexible à nos déconnecteurs standards.

Informations générales de commande

Version	Pied de montage pour rail, noir, Polyamide 66, without, Largeur: 9.85 mm
Référence	0462700000
Type	TST 10 SAKC10
GTIN (EAN)	4008190124113
Qté.	20 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2027-04-30T00:00:00+02:00
Produit de remplacement	TST 10 SAKC10

Fiche de données

TST 10 SAKC10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	50.8 mm	Profondeur (pouces)	2 inch
Hauteur	9.85 mm	Hauteur (pouces)	0.3878 inch
Largeur	9.85 mm	Largeur (pouces)	0.3878 inch
Poids net	3.75 g		

Températures

Température ambiante	-50 °C...55 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C
Température d'utilisation permanente, max.	100 °C		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	45173c19-8a33-4947-bc2b-512a20c76dcd

Classifications

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Polyamide 66	Couleur	noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		

Caractéristiques du système

Version	pour rails profilés

Dimensions

Filetage (intérieur)	without

Généralités

Instruction de montage	Montage direct	Plage de température d'utilisation, max.	100 °C