

SH 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit**Informations générales de commande**

Version	Support de barre collectrice, Jaune moyen, 130 °C, Largeur: 40 mm, V-0, KrG, Vissé
Référence	0494920000
Type	SH 2
GTIN (EAN)	4008190007584
Qté.	10 Pièce

SH 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	25 mm	Profondeur (pouces)	0.9842 inch
Hauteur	40 mm	Hauteur (pouces)	1.5748 inch
Largeur	40 mm	Largeur (pouces)	1.5748 inch
Poids net	22.1 g		

Températures

Température ambiante	-5 °C...40 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C
----------------------	---------------	--	--------

Température d'utilisation permanente, max. 130 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

Rail profilé

Surface	tous les autres	Matériau de base	KrG
---------	-----------------	------------------	-----