#### **MOFU 35**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Illustration du produit







Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

#### Informations générales de commande

Version	Pied de montage (bloc de jonction)
Référence	0495660000
Туре	MOFU 35
GTIN (EAN)	4008190048518
Qté.	20 Pièce

### **MOFU 35**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Agréments			
ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Profondeur	18.35 mm	Profondour (nouses)	0.7224 inch
Hauteur	58 mm	Profondeur (pouces) Hauteur (pouces)	2.2835 inch
Largeur	18 mm	Largeur (pouces)	0.7087 inch
Poids net	5.93 g	Largeur (pouces)	0.7007 IIICII
	5.93 g		
Températures			-
Température ambiante	-5 °C40 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C
Température d'utilisation permanente, max.	100 °C		
Conformité environnemental	e du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme cans exempti	ion	
REACH SVHC	Conforme sans exemption  Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
HEAGIT OFFIC	i do de oville du-dessus	do o, i 70 oii poida	
Classifications			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 10.0  ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		27 23 03 30
Autres caractéristiques techi			
Autres caracteristiques tecin	iiques		
Côté ouvert	droite	Type de fixation	monté
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non	Type de montage	monté
Caractéristiques des matéria	ux		
Matériau de base	Polyamide 66	Matériau isolant	PA 66
Couleur	Orange	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
	- 0		
Caractéristiques du système			
Version	Pied de montage	Flasque de fermeture nécessaire	Non
Barrette de liaison équipée	TS 35		
Dimensions			
Pas en mm (P)	18.00 mm		
Généralités			
Barrette de liaison équipée	TS 35		
3 <b>49.</b>  poo			

Date de création 13.11.2025 04:08:25 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

## Fiche de données





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Raccordement (raccordement nominal)

Sens de raccordement en haut Type de raccordement Raccordement à ressort

Niveau du catalogue / Dessins 3