

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Acier Les rails DIN sont les plus répandus sur le marché. Il possède la plus faible tenue aux courts-circuits des rails profilés métalliques, avec l'acier inoxydable.

Informations générales de commande

Version	Rail profilé, Accessoires, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé, Largeur: 2000 mm, Hauteur: 33 mm, Profondeur: 15 mm
Référence	0514400000
Type	TS 32X15/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190086152
Qté.	20 M

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	15 mm	Profondeur (pouces)	0.5906 inch
Hauteur	33 mm	Hauteur (pouces)	1.2992 inch
Largeur	2000 mm	Largeur (pouces)	78.74 inch
Poids net	667 g		

Températures

Température ambiante -5 °C...40 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Rail profilé

Diamètre du trou d'implantation (D)	5.2 mm
Instruction de montage	Montage direct
Normes	DIN EN 60715
Surface	à revêtement de zinc galvanique et passivé
Épaisseur	1.50 mm
Matériau de base	Acier
Longueur du rail profilé	min. 0 mm nominal 2000 mm max. 2000 mm
Trou de perçage, fendu	Oui
Longueur de fente	25.00 mm
Écart de fente	11.00 mm
Courant de courte durée admissible par seconde conformément à CEI 60947-7-2	4.2 kA
Largeur de fente	5.20 mm
Rail profilé pré-perforé	Oui
Largeur de fente	
La tenue aux courts-circuits correspond à un conducteur E-Cu	35.00 mm ²
Diamètre du trou de perçage	5.20 mm
Entraxe de perçage des trous	36 mm
Écart de fente	
Longueur de fente	

Dessins

Illustration du produit





Figure similaire



TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Support de rail profilé



Informations générales de commande

Type	TST 2/M6	Version	
Référence	0101700000	Pied de montage pour rail, argent, Acier, M 6, Largeur: 18 mm	
GTIN (EAN)	4008190069254		
Qté.	10 ST		

Support de montage



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

Type	SST 3 2M	Version	
Référence	0152700000	Accessoires, Tige de verrouillage	
GTIN (EAN)	4008190126193		
Qté.	2 M		

Support de rail profilé



Informations générales de commande

Type	TSTW 6/M6	Version	
Référence	0164000000	Pied de montage pour rail, argent, Acier, M 6, Largeur: 18 mm	
GTIN (EAN)	4008190095345		
Qté.	10 ST		

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	TSTW 5/M5	Version	
Référence	0178100000	Pied de montage pour rail, argent, Acier, M 5, Largeur: 18 mm	
GTIN (EAN)	4008190059651		
Qté.	10 ST		

Équerre de blocage



Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

Informations générales de commande

Type	EWK 2	Version	
Référence	0199360000	Équerre de blocage, beige, TS 32, V-0, Wemid, Largeur: 15 mm, 100 °C	
GTIN (EAN)	4008190023546	°C	
Qté.	50 ST		
Type	EWK 1	Version	
Référence	0206160000	Équerre de blocage, beige, TS 32, V-0, Wemid, Largeur: 9 mm, 100 °C	
GTIN (EAN)	4008190080020		
Qté.	50 ST		

Support de montage



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

Type	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Version	
Référence	0295900000	Série SAK, Vis six pans creux, Visser, Nombre de pôles: 1	
GTIN (EAN)	4008190133337		
Qté.	50 ST		
Type	MB M6/M4 GR	Version	
Référence	0334900000	Écrou glissant, M 6	
GTIN (EAN)	4008190057602		
Qté.	20 ST		
Type	FKSC M6X12 D9/SW3	Version	
Référence	0353500000	Série SAK, Vis six pans creux, Visser, Nombre de pôles: 1	
GTIN (EAN)	4008190139285		
Qté.	50 ST		

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires


Support de rail profilé



Informations générales de commande

Type	SH 2	Version	
Référence	0494920000	Support de barre collectrice, Jaune moyen, 130 °C, Largeur: 40 mm,	
GTIN (EAN)	4008190007584	V-0, KrG, Vissé	
Qté.	10 ST		

Equerre de blocage



Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

Informations générales de commande

Type	EWK 1 ALT	Version	
Référence	0495160000	Équerre de blocage, beige, TS 32, V-2, Polyamide 66, Largeur: 8 mm,	
GTIN (EAN)	4008190160777	100 °C	
Qté.	50 ST		

Support de montage



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

Type	MB M3/M5 CRM	Version	
Référence	0503500000	Écrou glissant, M 5	
GTIN (EAN)	4008190182083		
Qté.	20 ST		

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	MB M5/M3 SW	Version	
Référence	0553400000	Écrou glissant, M 5	
GTIN (EAN)	4008190122263		
Qté.	20 ST		

Matériel de montage



Intégration, extension et individualisation - les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation. Les accessoires système complètement structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement les boîtiers aux exigences spécifiques de chaque application.

Kits de matériels de fixation

Des kits de matériels de fixation sont disponibles pour l'installation facile et rapide de supports de plaque signalétique, de supports documents et de capots anti-pluie.

Le kit de fixation de plaquettes – SD est nécessaire pour installer un ID plastique (Trafolyte) ou une plaque signalétique. À l'aide de ce kit, vous pouvez monter l'ID ou la plaque signalétique directement sur le couvercle du boîtier. Le kit de fixation de plaquettes a spécialement été développé pour cet usage. Seul ce kit de fixation est en mesure de garantir qu'il ne se produira aucune fuite sur le boîtier et que la plaque ne s'endommagera pas.

Le kit de fixation universel – TPSD a été développé pour garantir un montage sûr et rapide des supports de plaque signalétique, des capots anti-pluie et des supports documents, par exemple. L'utilisation de ce kit de fixation permet de minimiser, voire d'éliminer, le risque de fuites.

Informations générales de commande

Type	FKSC M6X8 D9/SW3	Version	
Référence	0642600000	Klippon TB (Terminal Box), Vis de fixation, Matériau de base: Acier	
GTIN (EAN)	4008190058258		
Qté.	50 ST		

Support de rail profilé



TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	TST 2/M5	Version	
Référence	1286600000	Pied de montage pour rail, argent, Acier, M 5, Largeur: 18 mm	
GTIN (EAN)	4008190144777		
Qté.	10 ST		

Support de montage




Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

Type	FKSC M4X6 D8/SW2	Version	
Référence	1567480000	Série SAK, Vis six pans creux, Visser, Nombre de pôles: 1	
GTIN (EAN)	4008190033491		
Qté.	100 ST		

Support de rail profilé



Informations générales de commande

Type	TSTW D 4.3	Version	
Référence	1610110000	Pied de montage pour rail, argent, Acier, without, Largeur: 18 mm	
GTIN (EAN)	4008190185305		
Qté.	10 ST		
Type	TSTW 5/M5 ZN	Version	
Référence	1779100000	Pied de montage pour rail, argent, Acier, M 5, Largeur: 18 mm	
GTIN (EAN)	4032248169894		
Qté.	10 ST		