

ISPF QB75 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Illustration du produit**

La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

Informations générales de commande

Version	Profilé isolant, Plastique, bleu
Référence	0526780000
Type	ISPF QB75 BL
GTIN (EAN)	4008190093105
Qté.	10 Pièce

ISPF QB75 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	5.7 mm	Profondeur (pouces)	0.2244 inch
Hauteur	465 mm	Hauteur (pouces)	18.3071 inch
Largeur	2.5 mm	Largeur (pouces)	0.0984 inch
Poids net	5.91 g		

Températures

Température ambiante	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	enfiché	Instruction de montage	Montage direct
Version à l#92épreuve de l#92explosion	Non	Type de montage	enfiché

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Plastique	Couleur	bleu
------------------	-----------	---------	------

Caractéristiques du système

Version	Capot de protection profilé
---------	-----------------------------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------