

SH 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusqu' dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

Version	Support de barre collectrice, argent, 100 °C, Largeur: 65 mm, V-2, Polyamide 66
Référence	0556660000
Type	SH 3
GTIN (EAN)	4008190123086
Qté.	10 Pièce

SH 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	65 mm	Profondeur (pouces)	2.5591 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0.5906 inch
Largeur	65 mm	Largeur (pouces)	2.5591 inch
Poids net	26.4 g		

Températures

Température ambiante	-5 °C...40 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C
----------------------	---------------	--	--------

Température d'utilisation permanente, max.	100 °C
--	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Polyamide 66	Surface	tous les autres
Couleur	argent	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2

Caractéristiques du système

Version	15 x 6 mm raccordement barres collectrices
---------	--

Généralités

Nombre de pôles	3	Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
Surface	tous les autres		

Raccordement (raccordement nominal)

Type de raccordement	autres
----------------------	--------