



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

Informations générales de commande

Version	CableLine, Support pour aiguille de montage
Référence	0563700000
Type	CLI RH 20-02 CLI R 02
GTIN (EAN)	4008 19029 1136
Qté.	1 Pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	28 mm	Profondeur (pouces)	1.1024 inch
Hauteur	55 mm	Hauteur (pouces)	2.1654 inch
Largeur	55 mm	Largeur (pouces)	2.1654 inch
Poids net	41.5 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Couleur du matériau selon code couleurs	2	Largeur	55 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Couleur	Rouge
Halogène	Oui	Matériau de base	Polyamide
Industries recommandées	Process, Machines	plage de température d'utilisation	-40...100 °C

Repères de fils et de câbles

Halogène	Oui
----------	-----

Dessins

Exemple d'utilisation

