QL 3 SAK35N



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit







Contrairement aux blocs de jonction avec levier de déconnexion intégré, nos fiches de sectionnement peuvent être complètement détachées ou retirées du bloc de jonction et de l'application respective et offrent une solution alternative flexible à nos déconnecteurs standards.

Informations générales de commande

Version	Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, gris, 99 A, Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Non, Largeur: 40.2 mm
Référence	<u>0565000000</u>
Туре	QL 3 SAK35N
GTIN (EAN)	4008190076597
Qté.	50 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

QL 3 SAK35N



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments			
ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Profondeur	3 mm	Profondeur (pouces)	0.1181 inch
Hauteur	8 mm	Hauteur (pouces)	0.315 inch
Largeur	40.2 mm	Largeur (pouces)	1.5827 inch
Poids net	2.66 g	Edigodi (podecc)	1.0027 III011
Températures			
Température de stockage	-25 °C55 °C	Température ambiante	-5 °C40 °C
Conformité environneme	entale du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemp	otion	
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessu	ıs de 0,1 % en poids	
Classifications			
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-40
ECLASS 15.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
Autres caractéristiques t			
Autres caracteristiques t	ecimiques		
Type de fixation	Vissé	Instruction de montage	Montage direct
Version à I#92épreuve de	Non		
I#92explosion			
Caractéristiques des mat	tériaux		
Matériau de base	Cu Zn	Couleur	gris
Caractéristiques du systé	ème		
Version	pour connexions transversales ouvertes		
Caractéristiques nomina	les		
Courant nominal	99 A		
Dimensions			
DITHEHSIONS			
Pas en mm (P)	8.00 mm		
Généralités			
Nombre de pôles	3	Instruction de montage	Montage direct
		mondon de mondo	

Date de création 02.12.2025 08:21:23 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

QL 3 SAK35N



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Support de montage



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

Туре	SS M4 D 128-A 4	Version
Référence	0136400000	Rondelle frein, Cuivre
GTIN (EAN)	4008190118143	
Qté.	100 ST	
Type	BFSC M4X30	Version
Type Référence	BFSC M4X30 0267100000	Version Vis de fixation (bloc de jonction), 4.00 mm, Acier, Profondeur: 7 mm,

Niveau du catalogue / Dessins