


H1,5/24 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, Rouge
Référence	0565600000
Type	H1,5/24 R
GTIN (EAN)	4008190187071
Qté.	500 Pièce
Emballage	en vrac

H1,5/24 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Nº de certificat (cULus)	E499744

Dimensions et poids

Poids net	0.19 g
-----------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embutis isolés, couleur rouge	Version	Norme
--------------------------	-------------------------------	---------	-------

Embutis

Diamètre de la surface des contacts (D1) 1.7 mm	Longueur de la surface des contacts (L2) 18 mm
Diamètre de la collerette (D2) 3.5 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0.25 mm
L1 en mm 24.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 16 AWG, max.
Epaisseur des douilles métalliques (S1) 0.15 mm	Longueur de dénudage 20 mm
Section de raccordement du conducteur 1.5 mm ²	Couleur Weidmueller

Dessins

Dessin

