

## SH 2 S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Illustration du produit



Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

### Informations générales de commande

Version	Support de barre collectrice, Jaune moyen, 130 °C, Largeur: 40 mm, V-O, KrG, Vissé
Référence	<a href="#">0641720000</a>
Type	SH 2 S
GTIN (EAN)	4008190166304
Qté.	10 Pièce

## SH 2 S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	35.5 mm	Profondeur (pouces)	1.3976 inch
Hauteur	40 mm	Hauteur (pouces)	1.5748 inch
Largeur	40 mm	Largeur (pouces)	1.5748 inch
Poids net	26.9 g		

## Températures

Température ambiante	-5 °C...40 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C
Température d'utilisation permanente, max.	130 °C		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

## Autres caractéristiques techniques

Type de montage	Vissé
-----------------	-------

## Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	KrG	Surface	tous les autres
Couleur	Jaune moyen	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0

## Caractéristiques du système

Version	pour rails profilés
---------	---------------------

## Généralités

Nombre de pôles	1	Surface	tous les autres
-----------------	---	---------	-----------------

## Raccordement (raccordement nominal)

Type de raccordement	autres
----------------------	--------