

**SH 2 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustration du produit**

Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

**Informations générales de commande**

Version	Support de barre collectrice, Jaune moyen, 130 °C, Largeur: 40 mm, V-0, KrG, Vissé
Référence	<a href="#">0641720000</a>
Type	SH 2 S
GTIN (EAN)	4008190166304
Qté.	10 Pièce

**SH 2 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Profondeur	35.5 mm	Profondeur (pouces)	1.3976 inch
Hauteur	40 mm	Hauteur (pouces)	1.5748 inch
Largeur	40 mm	Largeur (pouces)	1.5748 inch
Poids net	26.9 g		

**Températures**

Température ambiante	-5 °C...40 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C
----------------------	---------------	--	--------

Température d'utilisation permanente, max. 130 °C

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

**Autres caractéristiques techniques**

Type de montage	Vissé
-----------------	-------

**Caractéristiques des matériaux**

Matériau de base	KrG	Surface	tous les autres
Couleur	Jaune moyen	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0

**Caractéristiques du système**

Version	pour rails profilés
---------	---------------------

**Généralités**

Nombre de pôles	1	Surface	tous les autres
-----------------	---	---------	-----------------

**Raccordement (raccordement nominal)**

Type de raccordement	autres
----------------------	--------