Fiche de données

CLI O 20-3 GE/SW W MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




Figure similaire

Les repères de conducteurs CLI O peuvent être montés sur des câbles déjà connectés et se prêtent ainsi à l'équipement d'installations existantes. Des sections de conducteurs de 0,4 mm² à 4,0 mm² peuvent être identifiés sans problèmes à l'aide de trois différentes tailles. La forme et la conception garantissent une fixation durable et sûre des repères combinables individuellement. Avantages :

- Repères ouverts pour câbles déjà raccordés
- Une version de repère avec protection antitorsion pour un repérage combiné sécurisé.
- Idéal pour un ajout de repères supplémentaires
- Des besoins en espace minimes
- Une économie de temps grâce à un montage par encliquetage

Informations générales de commande

Version	CableLine, Repères de fils et de câbles, 3 - 4 mm, 3 x 5.5 mm, jaune
Référence	0648101683
Type	CLI O 20-3 GE/SW W MP
GTIN (EAN)	4008190038083
Qté.	200 Pièce

Fiche de données

CLI O 20-3 GE/SW W MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	5 mm	Profondeur (pouces)	0.1968 inch
Hauteur	3 mm	Hauteur (pouces)	0.1181 inch
Largeur	5.5 mm	Largeur (pouces)	0.2165 inch
Poids net	0.04 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-30…80 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Couleur du matériau selon code couleurs	4	Orientation de l'impression	horizontal
Type d'impression	Standard	Procédé d'impression	marqué à chaud
Version	MultiPack	Largeur	5.5 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Plage de température d'utilisation, max.	80 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-30 °C	Couleur	jaune
Halogène	Oui	Matériau de base	PVC, souple, sans cadmium
Couleur d'impression	noir	Caractères imprimés	Lettres, grandes
Industries recommandées	Process, Machines	plage de température d'utilisation	-30…80 °C
Contact	W		

Repères de fils et de câbles

Halogène	Oui	Section de raccordement du conducteur, max.	3 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.	1.5 mm²	Diamètre extérieur du conducteur, max.	4 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	3 mm	Diamètre extérieur du conducteur	3 - 4 mm
Section de raccordement de conducteur	1.5 - 3 mm²		

CLI O 20-3 GE/SW W MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



Figure similaire