

## AP DKT4 PA


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Fonctions logiques AND, NAND, OR et NOR au format bloc de jonction avec section nominale de 4 mm<sup>2</sup>. Ils disposent de 5 entrées, qui sont combinées sur une sortie PNP 24 V/ 20 mA. Les modules logiques offrent de nombreuses possibilités d'application pour raccorder les signaux capteurs actionneurs dans les systèmes d'automatisme.

### Informations générales de commande

Version	Plaque d'extrémité pour blocs de jonction, beige, Hauteur: 65 mm, Largeur: 1.5 mm, V-2, PA 66, enclipsable: Oui
Référence	<a href="#">0687560000</a>
Type	AP DKT4 PA
GTIN (EAN)	4008 190009465
Qté.	20 Pièce

## AP DKT4 PA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	65 mm	Profondeur (pouces)	2.5591 inch
Hauteur	65 mm	Hauteur (pouces)	2.5591 inch
Largeur	1.5 mm	Largeur (pouces)	0.0591 inch
Poids net	3.26 g		

## Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-50 °C...55 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	100 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.084 kg CO2eq.	

## Classifications

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

## Caractéristiques générales

Instruction de montage	Montage direct	Degré de protection	IP20
------------------------	----------------	---------------------	------

## Autres caractéristiques techniques

enclipsable	Oui	Instruction de montage	Montage direct
-------------	-----	------------------------	----------------

## Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	PA 66	Couleur	beige
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		

## Caractéristiques du système

Version	Plaque d'extrémité
---------	--------------------

## Généralités

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------