




## EWK 1 PPS/SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Illustration du produit



069306 EWK 1

Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

### Informations générales de commande

Version	Équerre de blocage, noir, TS 32, V-0, Largeur: 7.5 mm, 160 °C
Référence	<a href="#">0693060000</a>
Type	EWK 1 PPS/SW
GTIN (EAN)	4008190071806
Qté.	50 Pièce

**EWK 1 PPS/SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Profondeur	31 mm	Profondeur (pouces)	1.2205 inch
Hauteur	27 mm	Hauteur (pouces)	1.063 inch
Largeur	7.5 mm	Largeur (pouces)	0.2953 inch
Poids net	7.3 g		

**Températures**

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C
-------------------------	----------------	--	--------

Température d'utilisation permanente, max.	160 °C
--	--------

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041
ETIM 10.0	EC001041	ECLASS 14.0	27-25-03-02
ECLASS 15.0	27-25-03-02		

**Autres caractéristiques techniques**

Instruction de montage	Montage direct	Type de montage	Vissé
Verrouillage	vissable		

**Caractéristiques des matériaux**

Couleur	noir	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
---------	------	-------------------------------------	-----

**Caractéristiques du système**

Version	pour bornes	Barrette de liaison équipée	TS 32
---------	-------------	-----------------------------	-------

**Dimensions**

Décalage TS 32	13.5 mm
----------------	---------

**Généralités**

Instruction de montage	Montage direct	Barrette de liaison équipée	TS 32
------------------------	----------------	-----------------------------	-------

**Raccordement (raccordement nominal)**

Couple de serrage, max.	1 Nm	Couple de serrage, min.	0.5 Nm
-------------------------	------	-------------------------	--------

## EWK 1 PPS/SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Support de repères de groupe basculant ZGB



Le ZGB 15 est un support de repérage de groupe articulé. Le support de repérage peut accueillir les repères de blocs de jonction dekafix 5 et WS 12/5 ou le repère enfichable ESO 15.

Le ZGB 30 est un support de repérage de groupe articulé. Le support de repérage peut accueillir les repères de blocs de jonction dekafix 5 et WS 12/5 ou le repère enfichable ESO 7.

Les repères enfichables et les bandes de protection se trouvent dans les « Accessoires ».

### Informations générales de commande

Type	ZGB 15	Version
Référence	<a href="#">1636530000</a>	Repères de bornes, Terminal marker, 15 x 7 mm, Pas en mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190297053	Weidmüller, blanc
Qté.	20 ST	
Type	ZGB 30	Version
Référence	<a href="#">1611930000</a>	Repères de bornes, Terminal marker, 32 x 7 mm, Pas en mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190002251	Weidmüller, blanc
Qté.	20 ST	