

EA-RING MS/M75 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Version	EA (bague de mise à la terre), Bague de mise à la terre, autres, M 75, Laiton
Référence	0930710008
Type	EA-RING MS/M75 SC
GTIN (EAN)	4032248976232
Qté.	10 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2024-08-31T00:00:00+02:00

EA-RING MS/M75 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Hauteur	141.3 mm	Hauteur (pouces)	5.563 inch
Longueur	141.3 mm	Longueur (pouces)	5.563 inch
Poids net	52 g		

Températures

Température de fonctionnement

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

Classifications

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Caractéristiques générales

Diamètre extérieur	95.3 mm	Epaisseur	1.50 mm
Presse-étoupe	M 75	Matériau de base	Laiton
Filetage (extérieur)	M 75	Diamètre interne D2	13.50 mm
Mesure intérieure d'écart B	73.00 mm	Mesure extérieure de largeur C	41.30 mm

Dessins

