



Boîtier miniature ouvert au format bloc de jonction avec 5 raccords à ressort. Une plaque de face-avant transparente et basculante sert au repérage et à l'accès aux potentiomètres et aux indicateurs d'état. Les 3 raccords supérieurs peuvent être connectés transversalement avec les cavaliers enfichables. Une plaque de protection pour fermer le boîtier est également disponible.

Informations générales de commande

Version	PCB plug-in connector, PE contact for MCZ, Accessories
Référence	1003280000
Type	SMSE FE MCZ 1.5/PE
GTIN (EAN)	4032248699063
Qté.	100 Pièce

SMSE FE MCZ 1.5/PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	22 mm	Profondeur (pouces)	0.8661 inch
Hauteur	13.4 mm	Hauteur (pouces)	0.5276 inch
Largeur	4.3 mm	Largeur (pouces)	0.1693 inch
Poids net	1.31 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		

Caractéristiques des matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Matériau de base	Cuivre
-------------------------------------	-----	------------------	--------

Caractéristiques générales

Couleur	gris argent	Degré de protection	IP20 en condition installée
Barrette de liaison équipée	TS 35 x 15	Tableau des couleurs (similaire)	RAL 7001

Propriétés d'assemblage

Connexion transversale	Non	Type de raccordement	Raccordement à lamelle
------------------------	-----	----------------------	------------------------

Propriétés du boîtier

Connexion transversale	Non
------------------------	-----

Dessins

Découpe de montage

