



Connecteur débrochable PushPull selon CEI
61076-3-117 Var.14 (PROFINET) en métal, boîtier vide
pour RJ45

Informations générales de commande

Version	Boîtier vide
Référence	1011540000
Type	IE-BHS-V14M-RJA
GTIN (EAN)	4032248718689
Qté.	10 Pièce

IE-BHS-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E316369

Dimensions et poids

Profondeur	34.7 mm	Profondeur (pouces)	1.3661 inch
Hauteur	42 mm	Hauteur (pouces)	1.6535 inch
Largeur	22.2 mm	Largeur (pouces)	0.874 inch
Poids net	20.49 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Caractéristiques générales

Couleur	autres	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Degré de protection	IP67	Cycles d'enfichage	750
Composition	Boîtier de connecteur avec support étiquette de repérage 9*11 mm, pour inserts RJ45 et fo		

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-117 Var. 14	N° de certificat (cULus)	E316369
---------------------	-------------------------	--------------------------	---------

Dessins

Découpe de montage

