

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Connecteur débrochable PushPull selon CEI 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) en métal, boîtier vide pour RJ45

Informations générales de commande

Empty enclosure	
1011540000	
IE-BHS-V14M-RJA	
4032248718689	
10 Pièce	
	1011540000 IE-BHS-V14M-RJA 4032248718689



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments			
Agréments	•		
	c(UL)us		
	LISTED		
ROHS	Conforme		
UL File Number Search	Site Web UL		
№ de certificat (cULus)	E316369		
Dimensions et poids			
Profondeur	34.7 mm	Profondeur (pouces)	1.3661 inch
Hauteur	42 mm	Hauteur (pouces)	1.6535 inch
Largeur	22.2 mm	Largeur (pouces)	0.874 inch
Poids net	20.49 g		
Températures			
Tamamánatuma da ataalyama		Tananávatura da fanatiana amant	-40 °C70 °C
Température de stockage Température de pose		Température de fonctionnement	-40 C70 C
Temperature de pose			
Conformité environneme	entale du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de	0,1 % en poids	
Classifications		·	
Ciassifications			<u> </u>
ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
ECLASS 9.1	27-18-27-02	ECLASS 10.0	27-18-27-02
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-27-02
ECLASS 13.0	27-19-01-04	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		
Caractéristiques général	es		'
Couleur	autres	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Degré de protection	IP67	Cycles d'enfichage	750
Composition	Boîtier de connecteur avec support étiquette de repérage 9*11 mm, pour inserts RJ45 et fo		
Normes générales			
Norme de connecteur	IEC 61076-3-117 Var. 14	Nº de certificat (cULus)	E316369

Niveau du catalogue / Dessins




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Découpe de montage





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

RJ45



Inserts RJ45 pour connecteurs à prise de raccordement mâle ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC et boîtiers de jonction IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Informations générales de commande

Туре	IE-BI-RJ45-FJ-B	Version
Référence	<u>1963840000</u>	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Qté.	10 ST	
Туре	IE-BI-RJ45-FJ-P	Version
Référence	<u>1963830000</u>	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Qté.	10 ST	
Туре	IE-BI-RJ45-FJ-A	Version
Type Référence	IE-BI-RJ45-FJ-A 1962850000	Version Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, TIA-568A
• •		
Référence	<u>1962850000</u>	
Référence GTIN (EAN)	<u>1962850000</u> 4032248645053	
Référence GTIN (EAN) Qté.	1962850000 4032248645053 10 ST	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, TIA-568A
Référence GTIN (EAN) Oté.	1962850000 4032248645053 10 ST IE-BI-RJ45-C	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, TIA-568A Version

USB



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Туре	IE-BI-USB-A	Version
Référence	1019570000	Insert USB, Embase, type A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Qté.	1 ST	

Date de création 09.11.2025 07:34:19 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Hybrid

Hybride, 10 pôles. Supports pour connecteurs débrochables variante 14



Informations générales de commande

Туре	IE-BI-HYB-10P	Version
Référence	<u>1069010000</u>	Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
Qté.	10 ST	
Type	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Version
Type Référence	IE-BIC-HYB-P-0,5-300 1096150000	Version Crimp contact, for flange insert, Hybrid
Référence	1096150000	

Niveau du catalogue / Dessins 5