# IE-PS-V14M-RJ45-TH



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Connecteur débrochable PushPull selon CEI 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) en métal avec insert RJ45

### Informations générales de commande

Version	Connecteur RJ45 à sertir, Variante 14 métal, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence	<u>1012160000</u>
Туре	IE-PS-V14M-RJ45-TH
GTIN (EAN)	4032248719808
Qté.	10 Pièce

### IE-PS-V14M-RJ45-TH



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Agrémen	ıts
---------	-----

Agréments	c(Մ) us
	LISTED

ROHS	Conforme	
UL File Number Search	Site Web UL	
Nº de certificat (cULus)	E316369	

### **Dimensions et poids**

Poids net	65.59 a

#### **Températures**

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C70 °C
Température de pose		

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

### Classifications

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

# Caractéristiques générales

Raccordement 1	RJ45	Raccordement 2	Crimp
Description de l'article	Variante 14 métal	Couleur	gris
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression	Diamètre de l#92isolation, min.	0.85 mm
Diamètre de l#92isolation, max.	1.05 mm	Catégorie	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Surface du contact	Or sur nickel	Diamètre du raccordement, rigide	0.360.51 mm
Section du conducteur, rigide (AWG)	AWG 26/1AWG 24/1	Diamètre du raccordement, flexible	0.460.61 mm
Section du conducteur, flexible (AWG)	AWG 27/7AWG 24/7	Classification MICE M	M3
Classification MICE I	13	Classification MICE C	C1
Classification MICE E	E3	Diamètre de la gaine, min.	5 mm
Diamètre de la gaine, max.	10 mm	Blindage	Boîtier complet 360°
Degré de protection	IP67	Cycles d'enfichage	750

### Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51	№ de certificat (cULus)	E316369

Date de création 06.11.2025 12:23:47 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

# Fiche de données





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Rigidité diélectrique, contact - blindage ≥ 1500 V AC/DC

Rigidité diélectrique, contact - contact

≥ 1000 V AC/DC

3

Niveau du catalogue / Dessins

# Fiche de données

# IE-PS-V14M-RJ45-TH




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Dessins**

#### **Dessin coté**



### IE-PS-V14M-RJ45-TH



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessoires**

### Capuchons de protection contre la poussière



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

#### Informations générales de commande

 Type
 IE-PP-V14P
 Version

 Référence
 1058280000
 Capot de protection boîtier

 GTIN (EAN)
 4032248799374

 Qté.
 10 ST

#### Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil:

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

## Informations générales de commande

	generality generality and the second		
Туре	ESG 9/11 K MC NE WS	Version	
Référence	<u>1857440000</u>	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 11 mm, PA	
GTIN (EAN)	4032248402731	66, Couleur: blanc, autoadhésif	
Qté.	200 ST		

Date de création 06.11.2025 12:23:47 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins 5