

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Connecteur débrochable à baïonnette selon CEI 61076-3-106 Var.1 insert (EtherNet/IP) RJ45 en plastique avec insert RJ45

#### Informations générales de commande

Version	Bride RJ45, IP67, Variante 1 plastique, prolonga- teur RJ45 / RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence	<u>1012370000</u>
Туре	IE-BS-V01P-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248720026
Qté.	10 Pièce



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Agréments			
Agréments	C UL US		
ROHS	Conforme		
UL File Number Search	Site Web UL		
Nº de certificat (cULus)	E316369		
· · · · ·	L3 10303		
Dimensions et poids			
Poids net	3.3 g		
Températures			
Température de stockage		Température de fonctionnement	-40 °C70 °C
Température de stockage  Température de pose		rempetatate de fortetionnement	15 070 0
·			
Conformité environnemental	e du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1		
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
 Classifications			
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		
Caractéristiques générales			
Raccordement 1	RJ45	Raccordement 2	RJ45
Description de l'article	Variante 1 plastique, prolongateur RJ45 / RJ45	Matériau du joint	NBR
Matériau de base du boîtier	PA UL 94 V0	Catégorie	Cat.6A / Class EA (ISO) IEC 11801 2010)
Surface du contact	Or sur nickel	Blindage	Boîtier complet 360°
Degré de protection	IP67	Cycles d'enfichage	750
Normes générales			
Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	Nº de certificat (cULus)	E316369
Propriétés électriques			
,			
Rigidité diélectrique, contact - blindage	≥ 1500 V AC/DC	Rigidité diélectrique, contact - contact	≥ 1000 V AC/DC




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


## **Dessins**

#### Découpe de montage



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

#### Dessin détaillé



Épaisseur de paroi lors de l'utilisation du raccordement à vis central



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Capuchons de protection contre la poussière



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

#### Informations générales de commande

minormat	iormations generales de commande		
Туре	IE-BP-V01P	Version	
Référence	<u>1965700000</u>	Capot de protection pour coffret à bride	
GTIN (EAN)	4032248653928		
Qté.	10 ST		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Pièces opposées

#### Sets - RJ45



Connecteur débrochable à baïonnette selon CEI 61076-3-106 Var.1 insert (EtherNet/IP) RJ45 en plastique avec insert RJ45

#### Informations générales de commande

Туре	IE-PS-V01P-RJ45-FH-BP	Version
Référence	<u>1012570000</u>	Connecteur RJ45 sans outil, Variante 1 métal, protection anticoudage,
GTIN (EAN)	4032248720200	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Qté.	10 ST	
Туре	IE-PS-V01P-RJ45-FH	Version
Référence	<u>1012490000</u>	Connecteur RJ45 sans outil, Variante 1 plastique, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248720132	(ISO/IEC 11801 2010)
Qté.	10 ST	
Туре	IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP	Version
Type Référence	IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP 1012560000	Version Connecteur RJ45 à sertir, Variante 1 plastique, protection
Référence	1012560000	Connecteur RJ45 à sertir, Variante 1 plastique, protection
Référence GTIN (EAN)	1012560000 4032248720194	Connecteur RJ45 à sertir, Variante 1 plastique, protection
Référence GTIN (EAN) Qté.	1012560000 4032248720194 10 ST	Connecteur RJ45 à sertir, Variante 1 plastique, protection anticoudage, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence GTIN (EAN) Oté.	1012560000 4032248720194 10 ST IE-PS-V01P-RJ45-TH	Connecteur RJ45 à sertir, Variante 1 plastique, protection anticoudage, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)  Version
Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence	1012560000 4032248720194 10 ST IE-PS-V01P-RJ45-TH 1012470000	Connecteur RJ45 à sertir, Variante 1 plastique, protection anticoudage, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)  Version  Connecteur RJ45 à sertir, Variante 1 plastique, Cat.6A / Class EA