

IE-BS-V01P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable à baïonnette selon CEI
61076-3-106 Var.1 insert (EtherNet/IP) RJ45 en plas-
tique avec insert RJ45

Informations générales de commande

Version	Bride RJ45, IP67, Variante 1 plastique, prolonga- teur RJ45 / RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence	1012370000
Type	IE-BS-V01P-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248720026
Qté.	10 Pièce

IE-BS-V01P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E316369

Dimensions et poids

Poids net	3.3 g
-----------	-------

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Caractéristiques générales

Raccordement 1	RJ45	Raccordement 2	RJ45
Description de l'article	Variante 1 plastique, prolongateur RJ45 / RJ45	Matériau du joint	NBR
Matériau de base du boîtier	PA UL 94 V0	Catégorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Surface du contact	Or sur nickel	Blindage	Boîtier complet 360°
Degré de protection	IP67	Cycles d'enfichage	750

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	N° de certificat (cULus)	E316369
---------------------	----------------------------------------	--------------------------	---------

Propriétés électriques

Rigidité diélectrique, contact - blindage	≥ 1500 V AC/DC	Rigidité diélectrique, contact - contact	≥ 1000 V AC/DC
-------------------------------------------	----------------	------------------------------------------	----------------


Dessins

Découpe de montage



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Dessin détaillé



Épaisseur de paroi lors de l'utilisation du raccordement à vis central

Accessoires

Capuchons de protection contre la poussière



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

Type	IE-BP-V01P	Version	
Référence	1965700000	Capot de protection pour coffret à bride	
GTIN (EAN)	4032248653928		
Qté.	10 ST		

IE-BS-V01P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Pièces opposées

Sets - RJ45



Connecteur débrochable à baïonnette selon CEI 61076-3-106 Var.1 insert (Ethernet/IP) RJ45 en plastique avec insert RJ45

Informations générales de commande

Type	IE-PS-V01P-RJ45-FH-BP	Version
Référence	1012570000	Connecteur RJ45 sans outil, Variante 1 métal, protection anticoudage,
GTIN (EAN)	4032248720200	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Qté.	10 ST	
Type	IE-PS-V01P-RJ45-FH	Version
Référence	1012490000	Connecteur RJ45 sans outil, Variante 1 plastique, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248720132	(ISO/IEC 11801 2010)
Qté.	10 ST	
Type	IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP	Version
Référence	1012560000	Connecteur RJ45 à sertir, Variante 1 plastique, protection
GTIN (EAN)	4032248720194	anticoudage, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Qté.	10 ST	
Type	IE-PS-V01P-RJ45-TH	Version
Référence	1012470000	Connecteur RJ45 à sertir, Variante 1 plastique, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248720125	(ISO/IEC 11801 2010)
Qté.	10 ST	