

## IE-PH-V01P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Connecteur débrochable à baïonnette selon CEI  
61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) en plastique, boîtier  
vide

### Informations générales de commande

Version	Boîtier vide, Boîtier du connecteur, IP67
Référence	<a href="#">1012440000</a>
Type	IE-PH-V01P
GTIN (EAN)	4032248720095
Qté.	10 Pièce

## IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Profondeur	77.5	Profondeur (pouces)	3.0512 inch
Hauteur	30 mm	Hauteur (pouces)	1.1811 inch
Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1.1811 inch
Poids net	2.4 g		

## Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70
Température de pose		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

## Classifications

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

## Caractéristiques générales

Couleur	autres	Matériau de base du boîtier	PA UL 94 V0
Degré de protection	IP67	Cycles d'enfichage	750
Composition	Boîtier de connecteur avec support étiquette de repérage 9*11 mm, pour inserts RJ45 et fo		

## Normes générales

Norme de connecteur IEC 61076-3-106 Var. 1


**IE-PH-V01P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessin coté**




## IE-PH-V01P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## RJ45



Inserts RJ45 pour connecteurs à prise de raccordement mâle ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC et boîtiers de jonction IE-OM... ; IE-OP... ; IE-CC...

## Informations générales de commande

Type	IE-PI-RJ45-FH	Version
Référence	<a href="#">1962730000</a>	Insert connecteur RJ45 IDC, Insert connecteur sans outil, TIA-568A,
GTIN (EAN)	4032248654017	EIA/TIA T568 B, PROFINET
Qté.	10 ST	
Type	IE-PI-RJ45-TH	Version
Référence	<a href="#">1962720000</a>	Insert connecteur RJ45 IDC, Insert connecteur à sertir
GTIN (EAN)	4032248644834	
Qté.	10 ST	

## LWL-LC




Inserts FO LC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 / 14

## Informations générales de commande

Type	IE-PI-2LC-MM	Version
Référence	<a href="#">1962780000</a>	Insert LC, Insert connecteur 2 LC, multimode
GTIN (EAN)	4032248644865	
Qté.	10 ST	

## Hybrid



Hybride, 10 pôles. Supports pour connecteurs débrochables variante 14

## IE-PH-V01P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Informations générales de commande

Type	IE-PI-HYB-10P	Version	
Référence	<a href="#">1068990000</a>	Insert, for plug insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248823963		
Qté.	1 ST		
Type	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Version	
Référence	<a href="#">1096180000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248869152		
Qté.	300 ST		

## Capuchons de protection contre la poussière




Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

## Informations générales de commande

Type	IE-PP-V01P	Version	
Référence	<a href="#">1965690000</a>	Capot de protection boîtier	
GTIN (EAN)	4032248653911		
Qté.	10 ST		

## Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

## Informations générales de commande

Type	ESG 9/11 K MC NE WS	Version	
Référence	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 11 mm, PA	
GTIN (EAN)	4032248402731	66, Couleur: blanc, autoadhésif	
Qté.	200 ST		

## IE-PH-V01P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### LWL-SC

Inserts FO SC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 / 14



### Informations générales de commande

Type	IE-PI-SCRJ-SM	Version	
Référence	<a href="#">1067390000</a>	Insert SC, Connecteur SCRJ, monomode	
GTIN (EAN)	4032248820863		
Qté.	10 ST		

### Boîtier vide

Connecteur débrochable HDC selon CEI 61076-3-106 Var.5 en métal, boîtier vide



### Informations générales de commande

Type	IE-PH-V05M	Version	
Référence	<a href="#">1962540000</a>	Boîtier vide, Boîtier du connecteur, Variante 5 selon IEC 61076-3-106,	
GTIN (EAN)	4032248644674	IP67	
Qté.	10 ST		

### LWL-SC

Inserts FO SC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 / 14



### Informations générales de commande

Type	IE-PI-SCRJ-POF	Version	
Référence	<a href="#">1067410000</a>	Insert SC, Connecteur SCRJ, POF	
GTIN (EAN)	4032248820870		
Qté.	10 ST		