

**IE-BH-V01P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Connecteur débrochable à baïonnette selon CEI  
61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) en plastique, boîtier  
vide

**Informations générales de commande**

Version	Boîtier vide, Boîtier d'embase, IP67
Référence	<a href="#">1016960000</a>
Type	IE-BH-V01P
GTIN (EAN)	4032248738939
Qté.	10 Pièce

**IE-BH-V01P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Profondeur	22.8 mm	Profondeur (pouces)	0.8976 inch
Hauteur	32 mm	Hauteur (pouces)	1.2598 inch
Largeur	32 mm	Largeur (pouces)	1.2598 inch
Poids net	1.76 g		

**Températures**

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

**Classifications**


ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

**Caractéristiques générales**


Couleur	noir	Matériau de base du boîtier	PA UL 94 VO
Degré de protection	IP67	Cycles d'enfichage	750
Composition	Boîtier de connecteur avec support étiquette de repérage 9*11 mm, pour inserts RJ45 et fo		

**Normes générales**

Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 1
---------------------	------------------------

**Drawings****Découpe de montage**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

**Dessin détaillé**

Épaisseur de paroi lors de l'utilisation du raccordement à vis central

**IE-BH-V01P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****RJ45**

Inserts RJ45 pour connecteurs à prise de raccordement mâle ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC et boîtiers de jonction IE-OM... ; IE-OP... ; IE-CC...

**Informations générales de commande**

Type	IE-BI-RJ45-C	Version
Référence	<a href="#">1962840000</a>	Connecteur femelle RJ45, Insert d'embase prolongateur
GTIN (EAN)	4032248645046	
Qté.	10 ST	
Type	IE-BI-RJ45-FJ-A	Version
Référence	<a href="#">1962850000</a>	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Qté.	10 ST	
Type	IE-BI-RJ45-FJ-B	Version
Référence	<a href="#">1963840000</a>	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Qté.	10 ST	
Type	IE-BI-RJ45-FJ-P	Version
Référence	<a href="#">1963830000</a>	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Qté.	10 ST	

**LWL-SC**

Inserts FO SC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 / 14

**Informations générales de commande**

Type	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Version
Référence	<a href="#">1964430000</a>	Insert SC, Insert d'embase SCRJ 2 SC, multimode
GTIN (EAN)	4032248649044	
Qté.	10 ST	
Type	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Version
Référence	<a href="#">1962870000</a>	Insert SC, Insert d'embase SCRJ 2 SC, monomode
GTIN (EAN)	4032248645060	
Qté.	10 ST	

**IE-BH-V01P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****LWL-LC**

Inserts FO LC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 / 14

**Informations générales de commande**

Type	IE-BI-LCD-MM-C	Version
Référence	<a href="#">1964420000</a>	Insert LC, Insert d'embase LC-Duplex, multimode
GTIN (EAN)	4032248649037	
Qté.	10 ST	
Type	IE-BI-LCD-SM-C	Version
Référence	<a href="#">1962880000</a>	Insert LC, Insert d'embase LC-Duplex, monomode
GTIN (EAN)	4032248645077	
Qté.	10 ST	

**USB**

Supports USB pour FrontCom ®

**Informations générales de commande**

Type	IE-BI-USB-A	Version
Référence	<a href="#">1019570000</a>	Insert USB, Embase, type A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Qté.	1 ST	

**Hybrid**

Hybride, 10 pôles. Supports pour connecteurs débrochables variante 14



**IE-BH-V01P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Informations générales de commande**

Type	IE-BI-HYB-10P	Version
Référence	<a href="#">1069010000</a>	Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
Qté.	10 ST	
Type	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Version
Référence	<a href="#">1096150000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
Qté.	300 ST	

**Capuchons de protection contre la poussière**

Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

**Informations générales de commande**

Type	IE-BP-V01P	Version
Référence	<a href="#">1965700000</a>	Capot de protection pour coffret à bride
GTIN (EAN)	4032248653928	
Qté.	10 ST	