

## IE-BH-V01P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Connecteur débrochable à baïonnette selon CEI  
61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) en plastique, boîtier  
vide

### Informations générales de commande

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Version    | Boîtier vide, Boîtier d'embase, IP67 |
| Référence  | <a href="#">1016960000</a>           |
| Type       | IE-BH-V01P                           |
| GTIN (EAN) | 4032248738939                        |
| Qté.       | 10 Pièce                             |

## IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS Conforme

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 22.8 mm | Profondeur (pouces) | 0.8976 inch |
| Hauteur    | 32 mm   | Hauteur (pouces)    | 1.2598 inch |
| Largeur    | 32 mm   | Largeur (pouces)    | 1.2598 inch |
| Poids net  | 1.76 g  |                     |             |

## Températures

|                         |                               |                |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| Température de stockage | Température de fonctionnement | -40 °C...70 °C |
| Température de pose     |                               |                |

## Conformité environnementale du produit

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                               |
| REACH SVHC                | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
| SCIP                      | 11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81                  |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC001031    |
| ETIM 10.0   | EC001031    | ECLASS 14.0 | 27-19-01-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-01-04 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                     |   |                             |             |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------|
| Couleur             | noir  | Matériau de base du boîtier | PA UL 94 V0 |
| Degré de protection | IP67  | Cycles d'enchâssement       | 750         |
| Composition         | Boîtier de connecteur avec support étiquette de repérage 9*11 mm, pour inserts RJ45 et fo |                             |             |

## Normes générales

Norme de connecteur IEC 61076-3-106 Var. 1

## IE-BH-V01P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Dessins


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Découpe de montage



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

### Dessin détaillé



Épaisseur de paroi lors de l'utilisation du raccordement à vis central

## IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## RJ45



Inserts RJ45 pour connecteurs à prise de raccordement mâle ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC et boîtiers de jonction IE-OM... ; IE-OP... ; IE-CC...

## Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | IE-BI-RJ45-C               | Version   |
| Référence  | <a href="#">1962840000</a> | Connecteur femelle RJ45, Insert d'embase prolongateur     |
| GTIN (EAN) | 4032248645046              |   |
| Qté.       | 10 ST                      |   |
| Type       | IE-BI-RJ45-FJ-A            | Version   |
| Référence  | <a href="#">1962850000</a> | Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, TIA-568A |
| GTIN (EAN) | 4032248645053              |   |
| Qté.       | 10 ST                      |   |
| Type       | IE-BI-RJ45-FJ-B            | Version   |
| Référence  | <a href="#">1963840000</a> | Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, TIA-568B |
| GTIN (EAN) | 4032248651894              |   |
| Qté.       | 10 ST                      |   |
| Type       | IE-BI-RJ45-FJ-P            | Version   |
| Référence  | <a href="#">1963830000</a> | Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, PROFINET |
| GTIN (EAN) | 4032248646159              |   |
| Qté.       | 10 ST                      |   |

## LWL-SC



Inserts FO SC pour connecteurs débrochables Var. 1 / 4 / 14

## Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | IE-BI-SCRJ2SC-MM-C         | Version   |
| Référence  | <a href="#">1964430000</a> | Insert SC, Insert d'embase SCRJ 2 SC, multimode |
| GTIN (EAN) | 4032248649044              |   |
| Qté.       | 10 ST                      |   |
| Type       | IE-BI-SCRJ2SC-SM-C         | Version   |
| Référence  | <a href="#">1962870000</a> | Insert SC, Insert d'embase SCRJ 2 SC, monomode  |
| GTIN (EAN) | 4032248645060              |   |
| Qté.       | 10 ST                      |   |


## IE-BH-V01P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### LWL-LC



Inserts FO LC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 / 14

#### Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | IE-BI-LCD-MM-C             | Version   |
| Référence  | <a href="#">1964420000</a> | Insert LC, Insert d'embase LC-Duplex, multimode |
| GTIN (EAN) | 4032248649037              |   |
| Qté.       | 10 ST                      |   |
| Type       | IE-BI-LCD-SM-C             | Version   |
| Référence  | <a href="#">1962880000</a> | Insert LC, Insert d'embase LC-Duplex, monomode  |
| GTIN (EAN) | 4032248645077              |   |
| Qté.       | 10 ST                      |   |

### USB




FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

#### Informations générales de commande

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Type       | IE-BI-USB-A                | Version                    |
| Référence  | <a href="#">1019570000</a> | Insert USB, Embase, type A |
| GTIN (EAN) | 4032248731602              |                            |
| Qté.       | 1 ST                       |                            |

### Hybrid



Hybride, 10 pôles. Supports pour connecteurs débrochables variante 14

## IE-BH-V01P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Informations générales de commande

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type       | IE-BH-HYB-10P              | Version                                  |  |
| Référence  | <a href="#">1069010000</a> | Flange insert, for flange insert, Hybrid |  |
| GTIN (EAN) | 4032248823970              |  |  |
| Qté.       | 10 ST                      |  |  |
| Type       | IE-BIC-HYB-P-0,5-300       | Version                                  |  |
| Référence  | <a href="#">1096150000</a> | Crimp contact, for flange insert, Hybrid |  |
| GTIN (EAN) | 4032248869114              |  |  |
| Qté.       | 300 ST                     |  |  |

### Capuchons de protection contre la poussière



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

### Informations générales de commande

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type       | IE-BP-V01P                 | Version                                  |  |
| Référence  | <a href="#">1965700000</a> | Capot de protection pour coffret à bride |  |
| GTIN (EAN) | 4032248653928              |  |  |
| Qté.       | 10 ST                      |  |  |