

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Interface d'accès FrontCom® Micro avec RJ45 à IP65

Informations générales de commande

| Version | Module FrontCom Micro RJ45, TIA-568A, TIA-568B |
|------------|---|
| Référence | <u>1018820000</u> |
| Туре | IE-FCM-RJ45-FJ-B |
| GTIN (EAN) | 4032248730070 |
| Qté. | 10 Pièce |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

| Caractéristiques techniques | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| Agréments | | | |
| Agréments | 3.40 | | |
| Agrernents | c(UL) us | | |
| | LISTED | | |
| ROHS | Conforme | | |
| JL File Number Search | Site Web UL | | |
| № de certificat (cULus) | E316369 | | |
| Dimensions et poids | | | |
| Profondeur | 42.9 mm | Profondeur (pouces) | 1.689 inch |
| Hauteur | 44 mm | Hauteur (pouces) | 1.7323 inch |
| Largeur | 29.5 mm | Largeur (pouces) | 1.1614 inch |
| paisseur du paroi, min. | 1 mm | Épaisseur du paroi, max. | 5 mm |
| Poids net | 28.88 g | | |
| Températures | | | |
| | | | 10.00 70.00 |
| Température de stockage | | Température de fonctionnement | -40 °C70 °C |
| Température de pose | | | |
| Conformité environnementale | | | |
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption | 0.4.0/ | |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de | U, I % en poids | |
| Classifications | | | |
| ETIM 6.0 | EC001031 | ETIM 7.0 | EC001031 |
| TIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| TIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 9.0 | 27-18-27-02 |
| ECLASS 9.1 | 27-18-27-90 | ECLASS 10.0 | 27-18-27-02 |
| CLASS 11.0 | 27-18-27-02 | ECLASS 12.0 | 27-18-28-92 |
| CLASS 13.0 | 27-18-28-92 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 | | |
| Caractéristiques générales | | | |
| | 0.0 N | | D145 |
| Écrou de fixation du couple de serrage | 2.0 Nm | Raccordement 1 | RJ45 |
| Raccordement 2 | IDC | Description de l'article | Module FrontCom Micro RJ45 |
| Circuit | TIA-568A, TIA-568B | Couleur | noir |
| Matériau de base du boîtier | PA UL 94 V0 | Diamètre de l#92isolation, max. | 1.6 mm |
| Catégorie | Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010) | Surface du contact | Or sur nickel |
| Diamètre du raccordement, rigide | 0.40.64 mm | Section du conducteur, rigide (AWG) | AWG 24AWG 22 |
| Diamètre du raccordement, flexible | 0.480.76 mm | Section du conducteur, flexible (AWG) | AWG 26AWG 22 |
| Diamètre de la gaine, min. | 5.5 mm | Diamètre de la gaine, max. | 10 mm |
| Type de montage | Armoire de distribution, Distribution box | Blindage | Contact de blindage 36 |
| D | IDGE farms 6 | Cualan allamfiahama | 750 |

Date de création 05.11.2025 03:26:32 MEZ

Degré de protection

Normes générales

Norme de connecteur

Niveau du catalogue / Dessins

Cycles d'enfichage

Nº de certificat (cULus)

750

E316369

2

IP65, fermé

IEC 60603-7-51

Fiche de données

IE-FCM-RJ45-FJ-B



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Rigidité diélectrique, contact - blindage ≥ 1500 V AC/DC
PoE / PoE+

selon IEEE 802.3bt

Rigidité diélectrique, contact - contact ≥ 1000 V AC/DC




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Dessin coté

Dessins



Découpe de montage





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Clé de serrage IE



2 ST

La clé de fixation sert au serrage du contre-écrou lors du montage des embases de la variante 04.

Particularités:

- · Outil standard
- En plastique robuste

Informations générales de commande

 Type
 IE-FISP-V4
 Version

 Référence
 9204370000
 Mounting tool

 GTIN (EAN)
 4032248660780

Neutre

Qté.



SM est un repère MultiCard pour le marquage des appareils de commande et de signalisation. Les étiquettes sont encliquetées sur les supports ou fixées grâce à la zone adhésive dont ils disposent. Des étiquettes personnalisées peuvent être créées avec les systèmes de marquage PrintJet CONNECT ou Plotter.

- Fabrication d'étiquettes rapide et bien adaptée aux besoins.
- Pas de stock inutile d'étiquettes standard coûteuses
- L'utilisation de PrintJet en remplacement de la gravure donne une impression de qualité très résistante
- Pour les environnements extrêmes, nous recommandons le film protecteur ETO SM
- Les supports sont utilisables pour les boutons-poussoirs Ø 22 mm ou 30 mm de Siemens, ABB, Moeller et TélémécaniquePour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

| Туре | SM 27/18 MC NE WS | Version |
|------------|-------------------|---|
| Référence | <u>1699860000</u> | SwitchMark, Repérage d'équipements et appareillages, 18 x |
| GTIN (EAN) | 4008190892302 | 27 mm, Support SwitchMark, blanc |
| Qté. | 80 ST | |

Date de création 05.11.2025 03:26:32 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Produits complémentaires



SM est un repère MultiCard pour le marquage des appareils de commande et de signalisation. Les étiquettes sont encliquetées sur les supports ou fixées grâce à la zone adhésive dont ils disposent. Des étiquettes personnalisées peuvent être créées avec les systèmes de marquage PrintJet CONNECT ou Plotter.

- Fabrication d'étiquettes rapide et bien adaptée aux besoins.
- Pas de stock inutile d'étiquettes standard coûteuses
- L'utilisation de PrintJet en remplacement de la gravure donne une impression de qualité très résistante
- Pour les environnements extrêmes, nous recommandons le film protecteur ETO SM
- Les supports sont utilisables pour les boutons-poussoirs Ø 22 mm ou 30 mm de Siemens, ABB, Moeller et TélémécaniquePour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

| | 90 | |
|------------|-------------------|---|
| Туре | SM-H 27/18 SW | Version |
| Référence | <u>1716630000</u> | SwitchMark, Accessoires, 48 x 27 mm, noir |
| GTIN (EAN) | 4008190343194 | |
| Qté. | 25 ST | |

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Date de création 05.11.2025 03:26:32 MEZ

| Туре | ESG 9/11 K MC NE WS | Version |
|------------|---------------------|--|
| Référence | <u>1857440000</u> | ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 11 mm, PA |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | 66, Couleur: blanc, autoadhésif |
| Qté. | 200 ST | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

droit

Câbles confectionnés IE, câbles de brassage CabinetLine, Cat. 6, LSZH, gris



Informations générales de commande

| Туре | IE-C6FP8LD0010M40M40-D | Version |
|------------|------------------------|--|
| Référence | 1165940010 | Câble de brassage, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m |
| GTIN (EAN) | 4032248956098 | Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m |
| Qté. | 1 ST | |

Clips



Clips isolés en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

| Туре | LIF 1,5F288 R | Version |
|------------|---------------|---|
| Référence | 9200520000 | Cosses,Cosse isolée, 1.5 mm², 0.5 mm² - 1.5 mm²,Rouge |
| GTIN (EAN) | 4032248410361 | |
| Qté. | 100 ST | |

Date de création 05.11.2025 03:26:32 MEZ