



La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction.

Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

#### Informations générales de commande

Version	Plaque d'extrémité Orange, Plaque d'extrémité DIN rail de montage gauche avec vis de fixation, Largeur: 6.4 mm
Référence	<a href="#">1020640000</a>
Type	AP RF 122 LI OR 2000
GTIN (EAN)	4032248740178
Qté.	20 Pièce

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensions et poids

Profondeur	42.4 mm	Profondeur (pouces)	1.6693 inch
Hauteur	130.8 mm	Hauteur (pouces)	5.1496 inch
Largeur	6.4 mm	Largeur (pouces)	0.252 inch
Poids net	11 g		

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

### Caractéristiques des matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Matériau isolant	PA 66
Groupe de matériaux isolants	I	Surface	non traité
Matériau de base	PA 66	Indice de Poursuite Comparatif (CTI)	600 ≤ CTI

### Caractéristiques générales

Couleur	Orange	Degré de protection	IP00
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 2000	Possibilité d'enrobage	Non