



RF 108 OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction. Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

Informations générales de commande

Version	Pied encliquetable, RS 80, RS 90, RS 100 Orange, Pied encliquetable, Largeur: 17.5 mm
Référence	1020690000
Type	RF 108 OR
GTIN (EAN)	4032248740154
Qté.	20 Pièce

RF 108 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Technical data

www.weidmueller.com

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	26.8 mm	Profondeur (pouces)	1.0551 inch
Hauteur	107.2 mm	Hauteur (pouces)	4.2205 inch
Largeur	17.5 mm	Largeur (pouces)	0.689 inch
Poids net	8.15 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-05
ECLASS 15.0	27-19-06-05		

Caractéristiques des matériaux

Classe d'infiammabilità selon UL 94	V-0	Matériau isolant	PA 66/6
Surface	non traité	Matériau de base	PA 66
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)	600 ≤ CTI		

Caractéristiques générales

Couleur	Orange	Degré de protection	IP00
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 2000	Possibilité d'enrobage	Non