



Connecteur débrochable PushPull selon CEI
61076-3-106 Var.4 (CEI 24702) en plastique, boîtier vide

Informations générales de commande

Version	Prolongateur, IP67, Variante 4 selon IEC 61076-3-106
Référence	1045960000
Type	IE-CC-V04P
GTIN (EAN)	4032248781072
Qté.	10 Pièce

IE-CC-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	109.3 mm	Profondeur (pouces)	4.3031 inch
Hauteur	41.8 mm	Hauteur (pouces)	1.6457 inch
Largeur	41.8 mm	Largeur (pouces)	1.6457 inch
Poids net	5.1 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	noir
Matériau de base du boîtier	PA UL 94 V0	Type de montage	Montage sur le fond, pour liaisons volantes, Montage sur paroi
Degré de protection	IP67	Cycles d'enfichage	750

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 4
---------------------	------------------------

Dessins

Dessin coté

