WQV 35/4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit









La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

Informations générales de commande

Version	Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, jaune, 112 A, Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 16.00, Isolé: Oui, Largeur: 9.85 mm
Référence	<u>1055460000</u>
Туре	WQV 35/4
GTIN (EAN)	4008190130275
Qté.	50 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

WQV 35/4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments			
ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			_
Profondeur	28 mm	Profondeur (pouces)	1.1024 inch
Hauteur	60.3 mm	Hauteur (pouces)	2.374 inch
Largeur Poids net	9.85 mm	Largeur (pouces)	0.3878 inch
	26.56 g		
Températures	-		
Température de stockage	-25 °C55 °C	Température ambiante	-5 °C40 °C
Température d'utilisation permanente,	-60 °C	Température d'utilisation permanente,	130 °C
min.		max.	100 0
Conformité environnemental	e du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Classifications			
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-25-03-03 27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
Autres caractéristiques techr			
Autres caracteristiques techi	iiques		
Type de fixation	Vissé	Instruction de montage	Montage direct
Caractéristiques des matéria	ux		
Matériau de base	DA CC	Cardana	·
Classe d'inflammabilité selon UL 94	PA 66 V-0	Couleur	jaune
Caractéristiques du système			
Version			
	pour bornes		
Caractéristiques nominales			
Tension nominale	400 V	Courant nominal	112 A
Dimensions			
Pas en mm (P)	16.00 mm		
Nombre de nâles	4	Instruction de montage	Montage direct
Nombre de pôles	7	шъписноп ие топаде	wiontage direct

Date de création 09.11.2025 02:22:47 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

WQV 35/4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outil pour couper et casser les connexions transversales



- Pour connexions transversales de la série Z de Weidmüller
- Pour connexions transversales WQV 2,5 à WQV 35
- Pour fenêtre de connexion transversale des bornes WTR 2,5 et WSI 6

Informations générales de commande

Туре	WAW 1 NEUTRAL	Version
Référence	9004500000	Miscellaneous tools
GTIN (EAN)	4008190053925	
Qté.	1 ST	

Niveau du catalogue / Dessins