

**IE-PH-V14M-FO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Informations générales de commande**

Version	Empty enclosure
Référence	<a href="#">1058100000</a>
Type	IE-PH-V14M-FO
GTIN (EAN)	4032248799213
Qté.	10 Pièce

**IE-PH-V14M-FO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

## Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Site Web UL</a>
Nº de certificat (cULus)	E316369

**Dimensions et poids**

Profondeur	72.45 mm	Profondeur (pouces)	2.8524 inch
Hauteur	26.8 mm	Hauteur (pouces)	1.0551 inch
Largeur	22.3 mm	Largeur (pouces)	0.878 inch
Poids net	56.33 g		

**Températures**

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

**Classifications**

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		


**Normes générales**

Norme de connecteur	IEC 61076-3-117 Var. 14	Nº de certificat (cULus)	E316369
---------------------	-------------------------	--------------------------	---------

**IE-PH-V14M-FO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings****Dessin coté**

**IE-PH-V14M-FO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****LWL-SC**

Inserts FO SC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 / 14

**Informations générales de commande**

Type	IE-PI-SCRJ-SM	Version
Référence	<a href="#">1067390000</a>	Insert SC, Connecteur SCRJ, monomode
GTIN (EAN)	4032248820863	
Qté.	10 ST	
Type	IE-PI-SCRJ-MM	Version
Référence	<a href="#">1067380000</a>	Insert SC, Connecteur SCRJ, multimode
GTIN (EAN)	4032248821129	
Qté.	10 ST	
Type	IE-PI-SCRJ-POF	Version
Référence	<a href="#">1067410000</a>	Insert SC, Connecteur SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
Qté.	10 ST	

**Capuchons de protection contre la poussière**

Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

**Informations générales de commande**

Type	IE-PP-V14P	Version
Référence	<a href="#">1058280000</a>	Capot de protection boîtier
GTIN (EAN)	4032248799374	
Qté.	10 ST	

## Accessories

### Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Different types are available for various manufacturers such as Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Advantages at a glance :

- Labels for universal use; clipable or adhesive depending on type
- For series installed in series, such as automatic switches, we offer ESG markings to clip onto a label support.
- Individual laser printing according to specifications

For personalized marking: Please send us a file in the format of our M-Print PRO or M-Print PRO Online software (without installation) for your marking specifications.

### Informations générales de commande

Type	ESG 9/11 K MC NE WS	Version
Référence	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Repérage d'&rsquo;équipements et appareillages x 11 mm, PA
GTIN (EAN)	4032248402731	66, Couleur: blanc, autoadhésif
Oté.	200 ST	