


IE-PH-V14M-FO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Empty enclosure
Référence	105810000
Type	IE-PH-V14M-FO
GTIN (EAN)	4032248799213
Qté.	10 Pièce

IE-PH-V14M-FO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E316369

Dimensions et poids

Profondeur	72.45 mm	Profondeur (pouces)	2.8524 inch
Hauteur	26.8 mm	Hauteur (pouces)	1.0551 inch
Largeur	22.3 mm	Largeur (pouces)	0.878 inch
Poids net	56.33 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Classifications

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-117 Var. 14	N° de certificat (cULus)	E316369
---------------------	-------------------------	--------------------------	---------


IE-PH-V14M-FO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

Dessin coté



IE-PH-V14M-FO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

LWL-SC

Inserts FO SC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 / 14



Informations générales de commande

Type	IE-PI-SCRJ-SM	Version
Référence	1067390000	Insert SC, Connecteur SCRJ, monomode
GTIN (EAN)	4032248820863	
Qté.	10 ST	
Type	IE-PI-SCRJ-MM	Version
Référence	1067380000	Insert SC, Connecteur SCRJ, multimode
GTIN (EAN)	4032248821129	
Qté.	10 ST	
Type	IE-PI-SCRJ-POF	Version
Référence	1067410000	Insert SC, Connecteur SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
Qté.	10 ST	

Capuchons de protection contre la poussière

Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.



Informations générales de commande

Type	IE-PP-V14P	Version
Référence	1058280000	Capot de protection boîtier
GTIN (EAN)	4032248799374	
Qté.	10 ST	

IE-PH-V14M-FO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	ESG 9/11 K MC NE WS	Version
Référence	1857440000	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 11 mm, PA
GTIN (EAN)	4032248402731	66, Couleur: blanc, autoadhésif
Qté.	200 ST	