

IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable PushPull selon CEI
61076-3-117 Var. 14 (PROFINET) en métal avec insert SC

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Bride FO, IP67, Variante 14 embase normalisée, prolongateur SCRJ duplex, multimode, FOP |
| Référence | 1058120000 |
| Type | IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C |
| GTIN (EAN) | 4032248799237 |
| Qté. | 10 Pièce |

IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Caractéristiques techniques

www.weidmueller.com

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E316369

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 36.15 mm | Profondeur (pouces) | 1.4232 inch |
| Hauteur | 42 mm | Hauteur (pouces) | 1.6535 inch |
| Largeur | 22.2 mm | Largeur (pouces) | 0.874 inch |
| Poids net | 26.86 g | | |

Températures

| | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| Température de stockage | Température de fonctionnement | -40 °C...70 °C |
| Température de pose | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000752 | ETIM 9.0 | EC000752 |
| ETIM 10.0 | EC000752 | ECLASS 14.0 | 19-17-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-01-16 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|------------------------------|---|--------------------|----------|
| Description de l'article | Variante 14 embase normalisée, prolongateur SCRJ duplex | Couleur | autres |
| Matériau de base du boîtier | Zinc injecté sous pression | Type de montage | 2 vis |
| Degré de protection | IP67 | Cycles d'enfichage | 500 |
| Type de fibre | multimode, FOP | Perte d'insertion | ≤ 0,4 dB |
| Raccordement 1 | SCRJ | Raccordement 2 | SCRJ |
| Affaiblissement de réflexion | ≥ 30 dB | | |

Normes générales

| | | | |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------|
| Norme de connecteur | IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24 | N° de certificat (cULus) | E316369 |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------|

IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

Découpe de montage



IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Capuchons de protection contre la poussière



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type | IE-BP-V14P | Version | |
| Référence | 1058310000 | Capot de protection pour coffret à bride | |
| GTIN (EAN) | 4032248799404 | | |
| Qté. | 10 ST | | |