


## IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable PushPull selon CEI  
61076-3-117 Var.14 (PROFINET) en métal avec insert SC

### Informations générales de commande

Version	Bride FO, IP67, Variante 14 embase normalisée, prolongateur SCRJ duplex, multimode, FOP
Référence	<a href="#">1058120000</a>
Type	IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C
GTIN (EAN)	4032248799237
Qté.	10 Pièce

## IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E316369

## Dimensions et poids

Profondeur	36.15 mm	Profondeur (pouces)	1.4232 inch
Hauteur	42 mm	Hauteur (pouces)	1.6535 inch
Largeur	22.2 mm	Largeur (pouces)	0.874 inch
Poids net	26.86 g		

## Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

## Caractéristiques générales

Description de l'article	Variante 14 embase normalisée, prolongateur SCRJ duplex	Couleur	autres
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression	Type de montage	2 vis
Degré de protection	IP67	Cycles d'enfichage	500
Type de fibre	multimode, FOP	Perte d'insertion	≤ 0,4 dB
Raccordement 1	SCRJ	Raccordement 2	SCRJ
Affaiblissement de réflexion	≥ 30 dB		

## Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	N° de certificat (cULus)	E316369
---------------------	---------------------------------------	--------------------------	---------


**IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Découpe de montage**



### IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Capuchons de protection contre la poussière



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

### Informations générales de commande

Type	IE-BP-V14P	Version	
Référence	<a href="#">1058310000</a>	Capot de protection pour coffret à bride	
GTIN (EAN)	4032248799404		
Qté.	10 ST		