

CB-R 200/7,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Figure similaire

Colliers de serrage détachables et réutilisables, adaptés à la mise en faisceau temporaire et lorsque la fonction ouverture-fermeture est nécessaire.

Informations générales de commande

Version	Colliers de serrage, 7.5 x 200 mm, Polyamide 66, 220 N
Référence	1059200000
Type	CB-R 200/7,5 NC
GTIN (EAN)	4032248806140
Qté.	100 Pièce

CB-R 200/7,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	2 mm	Profondeur (pouces)	0.0787 inch
Hauteur	200 mm	Hauteur (pouces)	7.874 inch
Largeur	7.5 mm	Largeur (pouces)	0.2953 inch
Poids net	2.2 g		

Températures

plage de température d'utilisation -40...85 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Matériel d'installation

Résistant aux UV	Non	Réouvrable	Oui
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Plage de température d'utilisation, max.	85 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Halogène	Non
Diamètre de câble, max.	40 mm	Matériau de base	Polyamide 66
Tenue à la traction	220 N	Diamètre de faisceau, max	50 mm
Tenue à la traction (force de la livre)	49 lbf	Diamètre faisceau, min	3 mm

CB-R 200/7,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

Dessin