Fiche de données

IE-OP-V01P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Prise de raccordement, version pour connecteurs débrochables à baïonnette Var.1 selon CEI 61076-3-106 en plastique

Informations générales de commande

Version	Prise, IP67, Variante 1 selon IEC 61076-3-106
Référence	1061830000
Type	IE-OP-V01P-1S
GTIN (EAN)	4032248811182
Qté.	10 Pièce

Fiche de données

IE-OP-V01P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	114 mm	Profondeur (pouces)	4.4882 inch
Hauteur	65.2 mm	Hauteur (pouces)	2.5669 inch
Largeur	41.8 mm	Largeur (pouces)	1.6457 inch
Poids net	72 g		

Températures

Température de stockage		Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose			

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

Caractéristiques générales

Couleur	noir	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Diamètre de la gaine, max.	9.5 mm	Diamètre de la gaine, min.	6 mm
Matériau de base du boîtier	PA UL 94 V0	Type de montage	Montage sur le fond, pour liaisons volantes, Montage sur paroi
Degré de protection	IP67	Cycles d'enfichage	750

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 1

IE-OP-V01P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté

