

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Connecteur débrochable PushPull selon CEI 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) en métal avec insert LC

Informations générales de commande

| Version | Bride FO, IP67, Variante 14 vissage central, prolon- gateur LC duplex, multimode |
|------------|---|
| Référence | <u>1062610000</u> |
| Туре | IE-BSC-V14M-LCD-MM-C |
| GTIN (EAN) | 4032248813322 |
| Qté. | 10 Pièce |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

| ROHS | Conforme | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------|
| Dimensions et poids | | | |
| Desferredaye | 22 | Due for a describe a successive | 1 2002 : |
| Profondeur | 33 mm 39.6 mm | Profondeur (pouces) | 1.2992 inch |
| Hauteur | 39.6 mm | Hauteur (pouces) | 1.5591 inch 1.5591 inch |
| Largeur Poids net | | Largeur (pouces) | 1.5591 Inch |
| | 52.9 g | | |
| Températures | | | |
| Température de stockage | | Température de fonctionnement | -40 °C70 °C |
| Température de pose | | | |
| Conformité environnementa | ale du produit | | |
| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption | | |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c | | |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | | |
| SCIP | 4f3aae94-c2bc-4010-b63b | -5b114ba6bd55 | |
| Classifications | | | |
| ETIM 6.0 | EC000752 | ETIM 7.0 | EC000752 |
| ETIM 8.0 | EC000752 | ETIM 9.0 | EC000752 |
| ETIM 10.0 | EC000752 | ECLASS 9.1 | 19-17-01-16 |
| ECLASS 10.0 | 19-17-01-16 | ECLASS 11.0 | 19-17-01-16 |
| ECLASS 12.0 | 19-17-01-16 | ECLASS 13.0 | 19-17-01-16 |
| ECLASS 14.0 | 19-17-01-16 | ECLASS 15.0 | 19-17-01-16 |
| Caractéristiques générales | | | 1 |
| | | | |
| Description de l'article | Variante 14 vissage central, prolongateur LC duplex | Couleur | autres |
| Matériau de base du boîtier | Zinc injecté sous pression | Degré de protection | IP67 |
| Cycles d'enfichage | 500 | Type de fibre | multimode |
| Perte d'insertion | ≤ 0,4 dB | Raccordement 1 | LC Duplex |
| Raccordement 2 | LC Duplex | Affaiblissement de réflexion | ≥ 30 dB |
| Normes générales | | | , |
| N | IFO 04070 C 44714 | | |
| Norme de connecteur | IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-20 | | |
| | | | |

Niveau du catalogue / Dessins




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Découpe de montage





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Capuchons de protection contre la poussière



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

| IIIIOIIIIat | normations generales de commande | | | |
|-------------|----------------------------------|--|--|--|
| Туре | IE-BP-V14P | Version | | |
| Référence | 1058310000 | Capot de protection pour coffret à bride | | |
| GTIN (EAN) | 4032248799404 | | | |
| Qté. | 10 ST | | | |

Niveau du catalogue / Dessins 4