# Fiche de données

## WAD 27 NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Signalisation d'alarmes protections avec un symbole flash fournissent plus de sécurité pour l'homme et la machine. Ils sont utilisés lorsque la tension externe doit être indiquée dans l'application.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | Repère de groupes, Protection, 64 x 27 mm, Pas en mm (P): 27.00 Weidmueller, blanc |
| Référence | 1062960000 |
| Type | WAD 27 NE WS |
| GTIN (EAN) | 4008190148225 |
| Qté. | 10 Pièce |

# Fiche de données

## WAD 27 NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauteur | 64 mm | Hauteur (pouces) | 2.5197 inch |
| Largeur | 27 mm | Largeur (pouces) | 1.063 inch |
| Poids net | 4.71 g | | |

### Températures

| | |
|---|---|
| plage de température d'utilisation | -40…100 °C |

### Conformité environnementale du produit

| | | |
|---|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption | |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids | |
| Empreinte carbone du produit | Du berceau à la porte | 0.084 kg CO2 eq. |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |

### Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX

| | |
|---|---|
| plage de température d'utilisation | -40…100 °C |

### Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|---|---|---|---|
| Matériau de base | Polyamide 66 | Couleur | blanc |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 | | |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Pas en mm (P) | 27.00 mm |

### Généralités

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C | Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |