

WAD 27 NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Signalisation d'alarmes protections avec un symbole flash fournissent plus de sécurité pour l'homme et la machine. Ils sont utilisés lorsque la tension externe doit être indiquée dans l'application.

Informations générales de commande

Version	Repère de groupes, Protection, 64 x 27 mm, Pas en mm (P): 27.00 Weidmueller, blanc
Référence	1062960000
Type	WAD 27 NE WS
GTIN (EAN)	4008190148225
Qté.	10 Pièce

WAD 27 NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Hauteur	64 mm	Hauteur (pouces)	2.5197 inch
Largeur	27 mm	Largeur (pouces)	1.063 inch
Poids net	4.71 g		

Températures

plage de température d'utilisation -40...100 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX

plage de température d'utilisation -40...100 °C

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Polyamide 66	Couleur	blanc
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		

Dimensions

Pas en mm (P) 27.00 mm

Généralités

Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
--	--------	--	--------