

AP VSSC6


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Flasques de fermeture pour la série de produits VSSC en bleu clair et en noir

Informations générales de commande

Version	VSSC, Plaque d'extrémité
Référence	1063110000
Type	AP VSSC6
GTIN (EAN)	4032248947553
Qté.	50 Pièce

AP VSSC6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	81 mm	Profondeur (pouces)	3.189 inch
Hauteur	88.5 mm	Hauteur (pouces)	3.4842 inch
Largeur	1.6 mm	Largeur (pouces)	0.063 inch
Poids net	5.8 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...80 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Humidité	5...96 %		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

Caractéristiques générales

Version	Plaque d'extrémité	Forme	divers
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	noir
Degré de protection	IP20		

Généralités

Degré de protection	IP20	Couleur	noir
---------------------	------	---------	------