

## AP VSSC6


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Flasques de fermeture pour la série de produits VSSC en bleu clair et en noir

### Informations générales de commande

Version	VSSC, Plaque d'extrémité
Référence	<a href="#">1063110000</a>
Type	AP VSSC6
GTIN (EAN)	4032248947553
Qté.	50 Pièce

## AP VSSC6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensions et poids

Profondeur	81 mm	Profondeur (pouces)	3.189 inch
Hauteur	88.5 mm	Hauteur (pouces)	3.4842 inch
Largeur	1.6 mm	Largeur (pouces)	0.063 inch
Poids net	5.8 g		

### Températures

Température de stockage	-40 °C...80 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Humidité	5...96 %		

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

### Textes de description

Spécification longue	Flasque de fermeture pour VSSC6	Spécification succincte .	Flasque de fermeture pour Varitector VSSC6
----------------------	---------------------------------	---------------------------	--

### Caractéristiques générales

Version	Plaque d'extrémité	Forme	divers
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	noir
Degré de protection	IP20		

### Généralités

Degré de protection	IP20	Couleur	noir
---------------------	------	---------	------