

**WQV 70/95/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustration du produit**

WQV 70/3 106360



La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

**Informations générales de commande**

|            |  |
|------------|--|
| Version    | Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, gris argent, 232 A, Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 27.00, Isolé: Non, Largeur: 10 mm |
| Référence  | <a href="#">1063600000</a>   |
| Type       | WQV 70/95/3  |
| GTIN (EAN) | 4008190187514  |
| Qté.       | 5 Pièce  |

**Technical data****Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Dimensions et poids**

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 61.6 mm | Profondeur (pouces) | 2.4252 inch |
| Hauteur    | 54 mm   | Hauteur (pouces)    | 2.126 inch  |
| Largeur    | 10 mm   | Largeur (pouces)    | 0.3937 inch |
| Poids net  | 159.8 g |                     |             |

**Températures**

|                         |                |                      |               |
|-------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C | Température ambiante | -5 °C...40 °C |
|-------------------------|----------------|----------------------|---------------|

**Conformité environnementale du produit**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |

**Autres caractéristiques techniques**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Type de fixation | Vissé |
|------------------|-------|

**Caractéristiques des matériaux**

|                  |              |         |             |
|------------------|--------------|---------|-------------|
| Matériau de base | Cuivre étamé | Couleur | gris argent |
|------------------|--------------|---------|-------------|

**Caractéristiques du système**

|         |             |
|---------|-------------|
| Version | pour bornes |
|---------|-------------|

**Caractéristiques nominales**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Courant nominal | 232 A |
|-----------------|-------|

**Dimensions**

|               |          |
|---------------|----------|
| Pas en mm (P) | 27.00 mm |
|---------------|----------|

**Généralités**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 3 |
|-----------------|---|

**Raccordement (raccordement nominal)**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Couple de serrage, max. | 3 Nm |
|-------------------------|------|

## Accessories

### Outil pour couper et casser les connexions transversales



- Pour connexions transversales de la série Z de Weidmüller
- Pour connexions transversales WQV 2,5 à WQV 35
- Pour fenêtre de connexion transversale des bornes WTR 2,5 et WSI 6

### Informations générales de commande

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Type       | WAW 1 NEUTRAL              | Version             |
| Référence  | <a href="#">9004500000</a> | Miscellaneous tools |
| GTIN (EAN) | 4008190053925              |                     |
| Qté.       | 1 ST                       |                     |