

**WAH 70 GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustration du produit**

Nos systèmes de protection tactile assurent une plus grande sécurité dans votre armoire de distribution. Ils assurent une protection contre les chocs électriques causés par un contact accidentel avec des pièces sous tension dues à un fonctionnement ou à des défauts.

**Informations générales de commande**

Version	Blocs de jonction à tige, Capot de protection, vert clair, 31 mm
Référence	<a href="#">1064550000</a>
Type	WAH 70 GN
GTIN (EAN)	4008190176976
Qté.	20 Pièce

**WAH 70 GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Profondeur	29.9 mm	Profondeur (pouces)	1.1772 inch
Hauteur	85 mm	Hauteur (pouces)	3.3464 inch
Largeur	31 mm	Largeur (pouces)	1.2205 inch
Poids net	8.37 g		

**Températures**

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...40 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	100 °C

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

**Autres caractéristiques techniques**

Type de fixation	monté	Instruction de montage	Montage direct
Version à l'épreuve de l'explosion	Non		

**Caractéristiques des matériaux**

Matériau de base	Polyamide 66	Couleur	vert clair
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		

**Dimensions**

Pas en mm (P)	32.00 mm
---------------	----------

**Généralités**

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------