

WAH 70 BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Nos systèmes de protection tactile assurent une plus grande sécurité dans votre armoire de distribution. Ils assurent une protection contre les chocs électriques causés par un contact accidentel avec des pièces sous tension dues à un fonctionnement ou à des défauts.

Informations générales de commande

Version	Blocs de jonction à tige, Capot de protection, beige, 31 mm
Référence	1064560000
Type	WAH 70 BE
GTIN (EAN)	4008190174736
Qté.	20 Pièce

WAH 70 BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	29.9 mm	Profondeur (pouces)	1.1772 inch
Hauteur	85 mm	Hauteur (pouces)	3.3464 inch
Largeur	31 mm	Largeur (pouces)	1.2205 inch
Poids net	8.6 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...40 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	100 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	monté	Instruction de montage	Montage direct
Version à l'épreuve de l'explosion	Non		

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Polyamide 66	Couleur	beige
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		

Dimensions

Pas en mm (P)	32.00 mm	Décalage TS 35	19 mm
---------------	----------	----------------	-------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------