

WAH 185/300 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Nos systèmes de protection tactile assurent une plus grande sécurité dans votre armoire de distribution. Ils assurent une protection contre les chocs électriques causés par un contact accidentel avec des pièces sous tension dues à un fonctionnement ou à des défauts.

Informations générales de commande

Version	Blocs de jonction à tige, Capot de protection, bleu, 54 mm
Référence	1064780000
Type	WAH 185/300 BL
GTIN (EAN)	4008190103200
Qté.	10 Pièce

WAH 185/300 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	43.9 mm	Profondeur (pouces)	1.7283 inch
Hauteur	139 mm	Hauteur (pouces)	5.4724 inch
Largeur	54 mm	Largeur (pouces)	2.126 inch
Poids net	26.98 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...40 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	100 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	monté	Version à l'épreuve de l'explosion	Non
------------------	-------	------------------------------------	-----

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Polyamide 66	Couleur	bleu
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		

Dimensions

Pas en mm (P)	55.00 mm
---------------	----------