WZAD 70/95



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit







Le raccordement supplémentaire permet une alimentation en tension séparée. Cela peut être utilisé, par exemple, pour l'alimentation d'urgence avant le commutateur principal ou simplement comme une connexion supplémentaire dans l'application.

Informations générales de commande

Version	Raccordement supplémentaire (bloc de jonction), Nombre de raccordements: 1
Référence	<u>1066000000</u>
Туре	WZAD 70/95
GTIN (EAN)	4008190017064
Qté.	10 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

WZAD 70/95



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments					
ROHS	Conforme				
Dimensions et poids	,				
Due fe u el e con	10	Durfamilian (managa)	0.2027 in all		
Profondeur	10 mm	Profondeur (pouces)	0.3937 inch		
Hauteur	39.61 mm 19.7 mm	Hauteur (pouces)	1.5594 inch 0.7756 inch		
Largeur Poids net	6.05 g	Largeur (pouces)	0.7756 IIICH		
Températures	0.03 g				
Temperatures			,		
Température de stockage	-25 °C55 °C	Température ambiante	-5 °C40 °C		
Conformité environneme	entale du produit				
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exempt	tion			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids				
Classifications					
ETIM C.O.	F0000040	ETIM 7.0	F0000040		
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848		
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848		
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92		
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92		
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92		
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-25-03-08 27-25-03-08	ECLASS 14.0	27-25-03-08		
Autres caractéristiques 1			<u> </u>		
Autres caracteristiques	techniques				
Type de fixation	monté	Instruction de montage	Passage, Montage direct		
Version à l#92épreuve de l#92explosion	Non				
Caractéristiques des ma	tériaux				
Matériau de base	Cuivre étamé	Couleur	gris argent		
		Oddiodi	gno digoni		
Caractéristiques du syst	eme				
Version	Raccordement supplémentaire	Nombre d'étages	1		
Nombre de points de contact par					
Caractéristiques nomina	les				
Tension nominale	800 V	Tension nominale DC	800 V		
Courant nominal	32 A		<u> </u>		
Dimensions					
Pas en mm (P)	20.00 mm				
ras eli IIIIII (F)	20.00 mm				

Date de création 31.10.2025 02:58:40 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Généralités					
Instruction de montage	Passage, Montage direct				
Raccordement (raccorde	ment nominal)				
Nombre de raccordements	1	Plage de serrage, max.	6 mm²		

Niveau du catalogue / Dessins