

WZAF 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Le raccordement supplémentaire permet une alimentation en tension séparée. Cela peut être utilisé, par exemple, pour l'alimentation d'urgence avant le commutateur principal ou simplement comme une connexion supplémentaire dans l'application.

Informations générales de commande

| | |
|------------|------------------------------------------------|
| Version | Raccordement supplémentaire (bloc de jonction) |
| Référence | 1066500000 |
| Type | WZAF 300 |
| GTIN (EAN) | 4008190157579 |
| Qté. | 10 Pièce |

WZAF 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 10 mm | Profondeur (pouces) | 0.3937 inch |
| Hauteur | 40 mm | Hauteur (pouces) | 1.5748 inch |
| Largeur | 40 mm | Largeur (pouces) | 1.5748 inch |
| Poids net | 15.15 g | | |

Températures

| | | | |
|-------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C | Température ambiante | -5 °C...40 °C |
|-------------------------|----------------|----------------------|---------------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-08 | | |

Autres caractéristiques techniques

| | | | |
|----------------------------------------|-------|------------------------|-------------------------|
| Type de fixation | monté | Instruction de montage | Passage, Montage direct |
| Version à l#92épreuve de l#92explosion | Non | | |

Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|------------------|--------------|---------|-------------|
| Matériau de base | Cuivre étamé | Couleur | gris argent |
|------------------|--------------|---------|-------------|

Caractéristiques du système

| | |
|---------|-----------------------------|
| Version | Raccordement supplémentaire |
|---------|-----------------------------|

Caractéristiques nominales

| | |
|-----------------|------|
| Courant nominal | 32 A |
|-----------------|------|

Dimensions

| | |
|---------------|----------|
| Pas en mm (P) | 27.00 mm |
|---------------|----------|

Généralités

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Instruction de montage | Passage, Montage direct |
|------------------------|-------------------------|