

AP VSSC6 LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Flasques de fermeture pour la série de produits VSSC en bleu clair et en noir

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------|
| Version | VSSC, Plaque d'extrémité |
| Référence | 1067230000 |
| Type | AP VSSC6 LB |
| GTIN (EAN) | 4032248999866 |
| Qté. | 50 Pièce |

AP VSSC6 LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 81 mm | Profondeur (pouces) | 3.189 inch |
| Hauteur | 88.5 mm | Hauteur (pouces) | 3.4842 inch |
| Largeur | 1.5 mm | Largeur (pouces) | 0.0591 inch |
| Poids net | 5.8 g | | |

Températures

| | | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Température de stockage | -40 °C...80 °C | Température de fonctionnement | -40 °C...70 °C |
| Humidité | 5...96 % | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002496 | ETIM 9.0 | EC002496 |
| ETIM 10.0 | EC002496 | ECLASS 14.0 | 27-17-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-17-90-90 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------|------------|
| Version | Plaque d'extrémité | Forme | divers |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | Couleur | Bleu clair |
| Degré de protection | IP20 | | |

Généralités

| | | | |
|---------------------|------|---------|------------|
| Degré de protection | IP20 | Couleur | Bleu clair |
|---------------------|------|---------|------------|