


## WBB WDU1.5/BL...

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Illustration du produit



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

### Informations générales de commande

Version	Séparateur (bloc de jonction), Orange, Hauteur: 45.4 mm, Largeur: 5 mm, V-2, PA 66
Référence	<a href="#">1068160000</a>
Type	WBB WDU1.5/BL...
GTIN (EAN)	4008190117191
Qté.	10 Pièce

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Profondeur	36.7 mm	Profondeur (pouces)	1.4449 inch
Hauteur	45.4 mm	Hauteur (pouces)	1.7874 inch
Largeur	5 mm	Largeur (pouces)	0.1968 inch
Poids net	5.8 g		

## Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-50 °C...55 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	100 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	936a8f21-8ce1-4838-a60e-9ad69268c052

## Classifications

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

## Autres caractéristiques techniques

enclipsable Non

## Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	PA 66	Couleur	Orange
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		

## Caractéristiques du système

Version Flasque de fermeture et plaque intermédiaire