



Hybride, 10 pôles. Supports pour connecteurs débrochables variante 14

### Informations générales de commande

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| Version    | Contact à sertir, Pour insert connecteur, Hybride |
| Référence  | <a href="#">1068950000</a>                        |
| Type       | IE-PIC-HYB-S-0,75-300                             |
| GTIN (EAN) | 4032248823109                                     |
| Qté.       | 300 Pièce                                         |

## Caractéristiques techniques

### Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Dimensions et poids

|           |        |
|-----------|--------|
| Poids net | 0.27 g |
|-----------|--------|

### Températures

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Température de stockage | Température de fonctionnement |
| Température de pose     |                               |

### Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001121    | ETIM 9.0    | EC001121    |
| ETIM 10.0   | EC001121    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 |             |             |

### Caractéristiques générales

|                                                                          |            |                                                                          |        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| Blindage                                                                 | non blindé | Catégorie                                                                | autres |
| Section de raccordement du conducteur, 0.75 mm <sup>2</sup> souple, max. |            | Section de raccordement du conducteur, 0.75 mm <sup>2</sup> souple, min. |        |
| Raccordement 2                                                           | Crimp      |                                                                          |        |

### Propriétés électriques

|                  |      |
|------------------|------|
| Tension nominale | 24 V |
|------------------|------|

### Note importante

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Informations sur le produit | Hybride, 10 pôles. Supports pour connecteurs débrochables variante 14 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

## Dessins

### Dessin coté

